

序号	品目	技术参数	单位	数量	备注
1	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备	1、触摸屏幕>10 寸 2、CT 扫描最大视野>15cm×10cm（一次成像非拼接）； 3、CT 拍摄视野可选择四种以上 7、X 射线辐射装置总滤过：≥2.8mAL 10、电源电阻；<0.6Ω 11、电源容量；≥2.0kVA 12、电源频率：50HZ 13、运行模式：间歇加载连续运行模式 14、≥1.0lp/mm（CBCT 摄影模式适用）； 15、≥2.5lp/mm（曲面体层摄影模式适用）； 16、≥2.0lp/mm（头影测量摄影模式适用） 17、低对比度分辨率：能分辨为 1.0，2.0，3.0，4.0，5.0mm 的铝材料圆柱。（CBCT 摄影模式适用）； 18、≤2%（曲面体层摄影模式适用）；≤4.5%（头影测量摄影模式适用） 19、图像重建时间：不大于 60s 20、X 射线有效照射时间：CBCT 摄影：8s，24s，36s；曲面体层摄影/颞颌关节摄影：14s/9.6s；头影测量摄影：4.2s 或 8.4s； 22、激光灯输出功率：≤0.39mW 23、X 射线发生装置：最大输出电功率：110kV，10mA（最大）； 24、X 射线管及 X 射线管组件固有滤过：0.8mmAl 探测器前面板外罩衰减当量：≤1.2mmAL 支持远程 PACS 服务器连接。 以标准 DICOM3.0 格式输出图像文件	台	1	

2	硫酸钡砂	铅当量 $\geq 3\text{mmPb}$ 50kg/袋	袋	40	
3	铅板	铅当量 $\geq 3\text{mmPb}$ 1000mm*2000mm	平方	10	
4	铅玻璃	铅当量 $\geq 3\text{mmPb}$ 600mm*600mm 带铅框	套	1	
5	铅门	铅当量 $\geq 3\text{mmPb}$ 900mm*2100mm	套	1	
6	铅钢复合防护板	铅当量 $\geq 3\text{mmPb}$ 400mm*400mm*40mm	块	1	